


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5511.110

Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 21-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5511.110 - Netværks-/serverskab TS IT med ventileret låge, med 19"-profilskinner

TS IT, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.



Funktioner

Best.nr.	DK 5511.110
Materiale	Stålplade Aluminium
Overflade	Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: grundet Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinetramme og fladdele: RAL 7035 Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005

Funktioner

Leveringsomfang	<p>Skabsramme TS 8 med låger og topplade</p> <p>Aluminiums-stålpladelåge fortil: Ventilret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), 180° hængsler</p> <p>Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E</p> <p>To 482,6 mm (19") montageprofiler fortil og bagtil: Regulerbare på dybdestag med hurtigbeslag</p> <p>Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.</p> <p>Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt)</p> <p>12 x 19"-lukkemechanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)</p> <p>50 hex-skruer, ledende (vedlagt)</p> <p>IPPC-palle</p> <p>Topplade, flerdelt, aftagelig, med kabelindføring fra siden i dybden og afdækket udskæring til ventilationsplade</p> <p>Stålpladelåge bagtil, ventilret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), lodret delt, 180°-hængsler</p>
Dimensioner	<p>Bredde: 800 mm</p> <p>Højde: 2.000 mm</p> <p>Dybde: 1.200 mm</p>
Højdeenheder	42 HE
Højdeenheder	42 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	147 mm / 305 mm
Niveaufstand (i leveringstilstand)	745 mm
Design doors	Ventilret
Udførelse, 19"-niveau(er)	Profilskiner, 482,6 mm (19")
Belastningsevne	15.000 N
Bemærk	Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	98,6 kg

Funktioner

Bruttovægt	101,8 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 800x2000x1200 mm, 42 U, Aluminiums-stålpladelåge fortil, ventileret, stålpladelåge bagtil, ventileret, vertikalt delt, 180° Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, med side kabelindføring, Base åben, uden sidepaneler, To 482.6 mm (19") montererammer fortil og bagtil, Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, Afstandsstykker til hævnning af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005.

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring