

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5514.130

Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 06-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5514.130 - Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, IP 55, med 19"-profilskinner

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner og med kapslingsklasse op til IP 55.

Funktioner

Best.nr.	DK 5514.130
Materiale	Stålplade Aluminium-glaslåge med hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: grundet Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinetramme og fladdele: RAL 7035 Indvendig udbygning: RAL 9005
Leveringsomfang	Skabsramme TS 8 med låger og topplade 12 x 19"-lukkemechanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 50 hex-skruer, ledende (vedlagt) Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler Stålpladelåge bagtil, 180° hængsler Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket Topplade, udelt, lukket
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.200 mm Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder	47 HE
Højdeenheder	47 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)	745 mm
Belastningsevne	15.000 N

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Bemærkning vedr. produktnr.	Ved enkeltopstilling skal skabet med formonterede påskruede sideplader bestilles.
Bemærk	Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	126,7 kg
Bruttovægt	139 kg
Toldtarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180207

Godkendelser.

Certifikater.	Kapslingsklasse
---------------	-----------------