

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5515.120

Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 04-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5515.120 - Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, med 19"-profilskinner

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. 19" udvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.



Funktioner

| | |
|----------------|--|
| Best.nr. | DK 5515.120 |
| Materiale | Stålplade Aluminium Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm |
| Overflade | Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: grundet Låger og topplade: grundet, pulverlakeret |
| General colour | RAL 7035 |
| Farve | Kabinetramme og fladdele: RAL 7035 Indvendig udbygning: RAL 9005 |

Funktioner

| | |
|--|--|
| Leveringsomfang | Skabsramme TS 8 med låger og topplade Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E To 482,6 mm (19") montageprofiler fortil og bagtil: Regulerbare på dybdestag med hurtigbeslag Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævnning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring. Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt) 12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 50 hex-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palle Topplade, flerdelt, aftagelig, med kabelindføring fra siden i dybden og afdækket udskæring til ventilationsplade Stålpladelåge bagtil, lukket, lodret delt, 180°-hængsler |
| Dimensioner | Bredde: 600 mm Højde: 2.200 mm Dybde: 1.200 mm |
| Højdeenheder | 47 HE |
| Højdeenheder | 47 HE |
| Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil | 144 mm / 308 mm |
| Niveauafstand (i leveringstilstand) | 745 mm |
| Design doors | lukket |
| Udførelse, 19"-niveau(er) | Profilskiner, 482,6 mm (19") |
| Belastningsevne | 15.000 N |
| Bemærk | Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Produktbeskrivelse | Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 600x2200x1200 mm, 47 U, Aluminium-glaslåge, stålpladelåge bagtil, vertikalt delt, 180° Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, med side kabelindføring, Base åben, uden sidepaneler, To 482.6 mm (19") montagerammer fortil og bagtil, Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, Afstandsstykker til hævnning af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning: RAL 9005. |
|--------------------|--|

Godkendelser.

| | |
|---------------|----------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Overflade |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |