

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5515.790

Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 21-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5515.790 - Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, IP 55, tomt skab

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. Uden 19" indvendig udbygning som tomt skab til individuel udbygning fås i forskellige dimensioner og med kapslingsklasse op til IP 55.

Funktioner

| | |
|---------------------------|---|
| Best.nr. | DK 5515.790 |
| Materiale | Stålplade Aluminium |
| Overflade | Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: grundet Låger og topplade: grundet, pulverlakeret |
| General colour | RAL 7035 |
| Farve | Kabinetramme og fladdele: RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Skabsramme TS 8 med låger og topplade Aluminium-glaslåge fortil (180°) Stålpladelåge bagtil, 180° hængsler Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E Topplade, udelte, lukket Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt) Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt) 12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 50 hex-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palle |
| Dimensioner | Bredde: 600 mm Højde: 2.200 mm Dybde: 1.200 mm |
| Design doors | lukket, IP 55 |
| Udførelse, 19"-niveau(er) | Uden 19" indvendig montering |

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader |
| Bemærk | Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation Ved skabe med højde x dybde: 2000 x 1.200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm fås tilhørende sideplader som ekstraudstyr, og disse leveres monteret på skabet |
| Grundmateriale | Aluminium |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 98,6 kg |
| Bruttovægt | 103,8 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 600x2200x1200 mm, 47 U, IP 55, Aluminium-glaslåge, stålpladelåge bagtil, 180° Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, udelte, solid, Base, flerdelt, lukket, uden sidepaneler, uden Indvendig udbygning., Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035. |

Godkendelser.

| | |
|---------------|------------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Overflade Kapslingsklasse |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |