



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5516.131

Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 21-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5516.131 - Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, IP 55, med 19" montageramme

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. 19" indvendig udbygning med 19"-montagerammer til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner og med kapslingsklasse op til IP 55.

Funktioner

Best.nr.	DK 5516.131
Materiale	Stålplade Aluminium Aluminium-glaslåge med hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: grundet Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinetramme og fladdele: RAL 7035 Indvendig udbygning: RAL 9005
Leveringsomfang	Skabsramme TS 8 med låger og topplade Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler Stålpladelåge bagtil, 180° hængsler Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E Topplade, udelt, lukket Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket To 482,6 mm (19")-montagerammer, fortil og bagtil, dybdevariable Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt) Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt) 12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 50 hex-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palle
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.200 mm Dybde: 1.200 mm

Funktioner

Højdeenheder	47 HE
Højdeenheder	47 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	147 mm / 305 mm
Niveaustand (i leveringstilstand)	745 mm
Design doors	lukket, IP 55
Udførelse, 19"-niveau(er)	Montageramme, 482,6 mm (19")
Belastningsevne	15.000 N
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader
Bemærk	Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation Ved skabe med højde x dybde: 2000 x 1.200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm fås tilhørende sideplader som ekstraudstyr, og disse leveres monteret på skabet
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	105,1 kg
Bruttovægt	110,678 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 800x2200x1200 mm, 47 U, IP 55, Aluminium-glaslåge, stålpladelåge bagtil, 180° Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, udelte, solid, Base, flerdelt, lukket, uden sidepaneler, To 482.6 mm (19")-montagerammerr, fortil og bagtil., Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, Afstandsstykker til hævnig af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning: RAL 9005.

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Overflade Kapslingsklasse
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
