

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5527.181

Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 21-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5527.181 - Netværks-/serverskab TS IT med ventileret låge, med 19" montageramme

TS IT, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med 19"-montagerammer til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.

Funktioner

Best.nr.	DK 5527.181
Materiale	Stålplade Aluminium
Overflade	Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: grundet Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinetramme og fladdele: RAL 7035 Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005
Leveringsomfang	Skabsramme TS 8 med låger og topplade Aluminiums-stålpladelåge fortil: Ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), 180° hængsler Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E To 482,6 mm (19")-montagerammer, fortil og bagtil, dybdevariable Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævnning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring. Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt) 12 x 19"-lukkeme kanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 50 hex-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palle Topplade, flerdelt, aftagelig, til kabelindføring horisontalt på bagsiden og med afdækket udskæring til ventilationsplade Stålpladelåge bagtil, ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), lodret delt, 180°-hængsler

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.800 mm Dybde: 600 mm
Højdeenheder	38 HE
Højdeenheder	38 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	84 mm / 168 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)	345 mm
Design doors	Ventileret
Udførelse, 19"-niveau(er)	Montageramme, 482,6 mm (19")
Belastningsevne	15.000 N
Bemærk	Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	70,8 kg
Bruttovægt	72 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 600x1800x600 mm, 38 U, Aluminiums-stålpladelåge fortil, ventileret, stålpladelåge bagtil, ventileret, vertikalt delt, 180° Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, til kabelindføring bagtil, Base åben, uden sidepaneler, To 482.6 mm (19")-montagerammerr, fortil og bagtil., Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, Afstandsstykker til hævnig af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005.

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
