

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5528.131

## Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 21-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5528.131 - Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, IP 55, med 19" montageramme

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. 19" indvendig udbygning med 19"-montagerammer til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner og med kapslingsklasse op til IP 55.

## Funktioner

|                 |  |
|-----------------|--|
| Best.nr.        | DK 5528.131  |
| Materiale       | Stålplade<br>Aluminium<br>Aluminium-glaslåge med hærdet sikkerhedsglas, 3 mm   |
| Overflade       | Skabsramme: grundet<br>Indvendig udbygning: grundet<br>Låger og topplade: grundet, pulverlakeret   |
| General colour  | RAL 7035   |
| Farve           | Kabinetramme og fladdele: RAL 7035<br>Indvendig udbygning: RAL 9005  |
| Leveringsomfang | Skabsramme TS 8 med låger og topplade<br>Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler<br>Stålpladelåge bagtil, 180° hængsler<br>Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E<br>Topplade, udelt, lukket<br>Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket<br>To 482,6 mm (19")-montagerammer, fortil og bagtil, dybdevariable<br>Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt)<br>Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt)<br>12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)<br>50 hex-skruer, ledende (vedlagt)<br>IPPC-palle |
| Dimensioner     | Bredde: 600 mm<br>Højde: 1.800 mm<br>Dybde: 800 mm   |

# Funktioner

|  |  |
|--|--|
| Højdeenheder                               | 38 HE  |
| Højdeenheder                               | 38 HE  |
| Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil | 84 mm / 168 mm   |
| Niveaustand (i leveringstilstand)          | 545 mm   |
| Design doors                               | lukket, IP 55  |
| Udførelse, 19"-niveau(er)                  | Montageramme, 482,6 mm (19")   |
| Belastningsevne                            | 15.000 N   |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529          | IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader   |
| Bemærk                                     | Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation<br>Ved skabe med højde x dybde: 2000 x 1.200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm fås tilhørende sideplader som ekstraudstyr, og disse leveres monteret på skabet   |
| Grundmateriale                             | Aluminium  |
| Pakkestørrelse                             | 1 stk.   |
| Nettovægt                                  | 96,9 kg  |
| Bruttovægt                                 | 102 kg   |
| Toldtarifnummer                            | 94032080   |
| ETIM 9                                     | EC002499   |
| ECLASS 8.0                                 | 27180207   |
| Produktbeskrivelse                         | Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 600x1800x800 mm, 38 U, IP 55, Aluminium-glaslåge, stålpladelåge bagtil, 180° Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, udelte, solid, Base, flerdelt, lukket, uden sidepaneler, To 482.6 mm (19")-montagerammerr, fortil og bagtil., Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, Afstandsstykker til hævnig af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning: RAL 9005. |

# Godkendelser.

---

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)           |
| Certifikater. | Overflade<br>Kapslingsklasse |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring   |

---