


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5531.151

## Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 21-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5531.151 - Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, formonteret, med 19" montageramme

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. Inklusive praktisk udstyr og formontage. 19" indvendig udbygning med 19"-montagerammer til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.

## Funktioner

|                |   |
|----------------|---|
| Best.nr.       | DK 5531.151   |
| Materiale      | Stålplade<br>Aluminium<br>Sokkelhjørnestykke: Stålplade<br>Sokkelpanel for/bag: Stålplade<br>Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast<br>Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm |
| Overflade      | Skabsramme: grundet<br>Indvendig udbygning: grundet<br>Låger, top og sider: grundet ved nedsænkning og pulverlakeret  |
| General colour | RAL 7035  |
| Farve          | Kabinetramme og fladdele: RAL 7035<br>Indvendig udbygning, sokkel: RAL 9005   |

# Funktioner

|  |   |
|--|---|
| Leveringsomfang                            | <p>Skabsramme TS 8 med låger, topplade, sokkel og sider<br/>Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler<br/>Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E<br/>To 482,6 mm (19")-montagerammer, fortil og bagtil, dybdevariable<br/>Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævnning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt).<br/>Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.<br/>Tilslutningstilbehør til potentialudligning med centralt PE-punkt, formonteret<br/>12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)<br/>50 hex-skruer, ledende (vedlagt)<br/>Bundbeslag<br/>Bundmodul fortil monteret som gennemsigtigt panel<br/>Sokkelsystem VX, 100 mm, ventileret<br/>Sokkelhjørnestykker og paneler, skruemontering i siden<br/>Sokkelpaneler til for og bag samt hjørne- og opstillingsafdækning medfølger<br/>Sideplader, udelte, aflåselige<br/>4 Nivelleringsfødder M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)<br/>4 stk. kabelholdeskinner (hammerhoved) til det udvendige montageniveau, passer til skabets dybde (vedlagt)<br/>10 kabelføringsbøjler i metal, 125 x 65 mm (medfølger)<br/>IPPC-palle<br/>Topplade, flerdelt, aftagelig, med kabelindføring fra siden i dybden og afdækket udskæring til ventilationsplade<br/>Stålp-ladelåge bagtil, lukket, lodret delt, 180°-hængsler</p> |
| Dimensioner                                | <p>Bredde: 600 mm<br/>Højde: 2.200 mm<br/>Dybde: 800 mm</p>   |
| Højdeenheder                               | 47 HE   |
| Højdeenheder                               | 47 HE   |
| Højde inkl. sokkel                         | 2.300 mm  |
| Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil | 84 mm / 168 mm  |
| Niveauafstand (i leveringstilstand)        | 545 mm  |
| Udførelse, 19"-niveau(er)                  | Montageramme, 482,6 mm (19")  |

# Funktioner

|                    |  |
|--------------------|--|
| Belastningsevne    | 15.000 N   |
| Bemærk             | Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation   |
| Grundmateriale     | Stålplade  |
| Pakkestørrelse     | 1 stk.   |
| Nettovægt          | 145,2 kg   |
| Bruttovægt         | 152,8 kg   |
| Toldtarifnummer    | 94032080   |
| ETIM 9             | EC002499   |
| ECLASS 8.0         | 27180207   |
| Produktbeskrivelse | Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 600x2200+100x800 mm, 47 U, forkonfigureret, Aluminium-glaslåge, stålpladelåge bagtil, vertikalt delt, 180° Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, med side kabelindføring, Bundmodul, D: 150 mm, monteret fortil som gennemsigtigt panel, Flex-Block sokkel, 100 mm, ventileret, Sidepaneler, udelte, aflåselig, To 482.6 mm (19")-montagerammerr, fortil og bagtil, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, formonteret., Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, 4 Kabelafastningsskinner, 10 kabelføringsbøjler, Nivelleringsfødder, Afstandsstykker til hævnig af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning, sokkel: RAL 9005. |

## Godkendelser.

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)         |
| Certifikater. | Overflade                  |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |