


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.580

Enkeltskabssystem SE 8

Stat: 03-02-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.580 - Enkeltskabssystem SE 8 IP 66/NEMA 4X

Høj beskyttelse takket være IP 66/NEMA 4X. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.

Funktioner

Best.nr.	SE 5850.580
Produktbeskrivelse	Enkeltskabssystemet er baseret på platformen TS 8. Systemtilbehøret til indvendig udbygning af TS 8 kan anvendes uden begrænsninger.
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Bund: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade	Kabinet, bagplade og låge: Matslebet, kornstørrelse 400 Montageplade: galvaniseret Bund: blank
Leveringsomfang	Kabinet, lukket foroven og i siderne Låge(r) Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Bagplade, kan skrues af Montageplade Bund, lukket Lås: 3 mm dobbeltkam 2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.600 mm Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)	499 mm x 1.496 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 4X NEMA 3R

Funktioner

Bemærk	På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer til indvendig udbygning.
Grundmateriale	Rustfrit stål
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	92.4
Bruttovægt	94.4
EAN	4028177696747
ECLASS 8.0	27180101

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK