

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5853.600

## Enkeltskabssystem VX SE

Stat: 22-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5853.600 - Enkeltskabssystem VX SE Rustfrit stål

Enkeltskab af rustfrit stål med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, fastskruet bagplade og låge. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibelt med sammenbygningssystem VX25. Skabsbredder fra 600 til 1200 mm. Effektivitetsforøgende, da sidepladerne ikke skal monteres.



## Funktioner

|                 |  |
|-----------------|--|
| Best.nr.        | SE 5853.600  |
| Materiale       | Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet<br>Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet<br>Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet<br>Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Montageplade: Ståplade, 3,0 mm |
| Overflade       | Kabinet, låge og bagplade: Matslebet, kornstørrelse 400<br>Flangeplader: blank<br>Montageplade: galvaniseret   |
| Leveringsomfang | Kabinet, lukket foroven og i siderne<br>Låge(r)<br>Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre<br>Bagplade, kan skrues af<br>Montageplade<br>Flangeplader<br>Lås: 3 mm dobbeltkam<br>2 montageskinner 18 x 39 mm   |

# Funktioner

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Dimensioner                       | Bredde: 800 mm<br>Højde: 2.000 mm<br>Dybde: 600 mm   |
| Mål montageplade (B x H)          | 699 mm x 1.896 mm  |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55  |
| Kapslingsklasse NEMA              | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| Typeklassificering iht. UL 50E    | Type 1<br>Type 2<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 12   |
| IK-kode                           | IK10   |
| Antal låger                       | 1  |
| Bemærk                            | På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer 2486.400 til indvendig udbygning.                    |
| Grundmateriale                    | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)  |
| Pakkestørrelse                    | 1 stk.   |
| Nettovægt                         | 141 kg   |
| Bruttovægt                        | 143,6 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)           | 442,46   |
| Toldtarifnummer                   | 94032080   |
| ETIM 9                            | EC000261   |
| ETIM 8                            | EC000261   |
| ECLASS 8.0                        | 27180101   |
| Produktbeskrivelse                | VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front |

# Godkendelser.

---

|               |  |
|---------------|--|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)   |
| Certifikater. | Overflade<br>Kapslingsklasse   |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK<br>PCF-declaration |

---