


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.460**

**Vinklingsadapter +100°/-60°**

Stat: 28-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.460 - Vinklingsadapter +100°/-60° til bæreamstilslutning 120 x 65 mm

Til montage på IW-arbejdsbord, forberedt til beslag Ø 130 mm, flader eller beslag/koblinger med bæreamstilslutning 120 x 65 mm. Passende til kabinetter op til 20 kg med bæreamstilslutning. Med kabelkanal til beskyttet kabelføring.

## Funktioner

Best.nr.	CP 6206.460
Udgave	Til montage på IW-bordplade, forberedt til beslag Ø 130 mm Flader Beslag/kobling med bæreamstilslutning 120 x 65 mm Passende til kabinetter op til 20 kg med bæreamstilslutning 90 x 71 mm Ø 130 mm 120 x 65 mm VESA standard 75 Med kabelkanal til beskyttet kabelføring
Produktbeskrivelse	Hældningsvinkel kan indstilles med klemmearm i trin på 7,2° og med vedlagte anslagsskrue begrænses til +100°/-15°.
Materiale	Vinklingsadapter: Stålblade, lakeret Plastbælg: Plast
Farve	Vinklingsadapter: RAL 7035 Plastbælg: RAL 7024
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer Plastbælg
Drejelig/vipbar	Ja
Tilt angle note	Kan indstilles med klemmearm i trin på 7,2° og med vedlagte anslagsskrue begrænses til +100°/-15°
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,86 kg
Bruttovægt	0,871 kg

# Funktioner

---

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivelse	CP Vinklingsadapter +100?/-60?, CP 60/120, til bæreamstilslutning 120 x 65 mm

## Godkendelser.

---

Forklaringer.

Producenterklæring