


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 6320.550

# Betjeningskabinet AX med gribelister

Stat: 08-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6320.550 - Betjeningskabinet AX med gribelister

Betjeningskabinet med gribelister på Basis AX, stålplade, med bærearmsudskæring Ø 130 mm, som passer til bærearmsystemet CP 60/120/180, valgfri serviceadgang bagfra, aluminiumsfrontplade kan nemt afmonteres til bearbejdning, kapslingsklasse IP55.



## Funktioner

|                |   |
|----------------|---|
| Best.nr.       | AX 6320.550   |
| Udgave         | Bærearmslslutning Ø 130 mm  |
| Materiale      | Kabinet: Stålplade<br>Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum<br>Frontplade: Aluminium<br>Afdækningskapper: Plast          |
| Overflade      | Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak<br>Gribelister: Natureloxeret<br>Frontplade: natureloxeret       |
| General colour | RAL 7035  |
| Farve          | Kabinet og låge: RAL 7035<br>Gribelister: Natureloxeret<br>Frontplade: natureloxeret<br>Afdækningskapper: svarende til RAL 7024 |

# Funktioner

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Leveringsomfang                | Kabinet med udskæring og forstærkning til bæreamstilslutning Ø 130 mm<br>Fortil med maks. udskæring, afdækket med letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade<br>Gribelister på siderne med afslutningskapper<br>Tilpasset indvendig udbygningsvinkel med hulsystem<br>Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats  |
| Dimensioner                    | Bredde: 600 mm<br>Højde: 380 mm<br>Dybde: 210 mm   |
| Protection category NEMA       | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1<br>Type 12  |
| Udgave                         | Serviceadgang fra bagsiden   |
| IK-kode                        | IK08   |
| Bemærk                         | Flytning af bæreamstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet<br>Ekstraudstyr: Bæreamstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores<br>Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låseindsats, kan udskiftes med mini-komfortgreb AX, låseindsatser 27 mm, udførelse A<br>Låsesystemer til serviceadgang fra forsiden: Låseindsats, kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, type A |
| Grundmateriale                 | Stålplade  |
| Pakkestørrelse                 | 1 stk.   |
| Nettovægt                      | 12,2 kg  |
| Bruttovægt                     | 12,6 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 57,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse    | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres  |
| Toldtarifnummer                | 94032080   |
| ETIM 9                         | EC002504   |

# Funktioner

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| ETIM 8             | EC002504   |
| ECLASS 8.0         | 27180505   |
| Produktbeskrivelse | AX Betjeningskabinet med grebslister, BHD: 600x380x210 mm, stålplade, grebslister i aluminium, serviceadgang fra bagsidens |

# Godkendelser.

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)  |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |