

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6321.000

Betjeningskabinet til bord-TFT op til 24"

Stat: 04-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6321.000 - Betjeningskabinet til bord-TFT op til 24"

Integreret VESA 75/100-holder. Effektiv og flot beskyttelse til gængse bord-TFT'er op til 24" i formaterne 16:9/16:10. Høj kapslingsklasse IP 65.

Funktioner

Best.nr.	CP 6321.000
Udgave	Glasplade med sikkerhedsglas
Produktbeskrivelse	Til indbygning af almindelige bord-TFT'er med skærmdiagonal op til 24" i formaterne 16:9/16:10
Materiale	Kabinet og låge: Stålplade Gribelister: Aluminium Afdækningskapper: Plast Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas TFT-holder: Stålplade
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Gribelister: Natureloxeret
Farve	Kabinet og låge: RAL 7035 Gribelister: Natureloxeret Afdækningskapper: svarende til RAL 7024
Leveringsomfang	Kabinet med udskæring og forstærkning til bæreamstilslutning Ø 130 mm Observationsvindue Holder til bord-TFT med beslag VESA 75/100 Gribelister og afdækninger på siden Låge bagtil, højrehængslet Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Dimensioner	Bredde: 650 mm Højde: 450 mm Dybde: 155 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 65
Antal låse	1

Funktioner

Bemærk	Flytning af bæreamstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet Ekstraudstyr: Bæreamstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores Låseindsats, kan udskiftes med låseindsats 27 mm, type A, sikkerhedscylinder, plasthåndtag og T-greb, type B
Grundmateriale	Aluminium
Lås	Udførelse lås: Vridere Antal låse: 1 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	16,468 kg
Bruttovægt	17,335 kg
Toldtarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivelse	CP Betjeningskabinet til bord-TFT op til 24", BHD: 650 x 450 x 155 mm, stålplade, grebliste i aluminium

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---