


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

Betjeningskabinet AX til bord-TFT op til 24"

Stat: 23-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6321.050 - Betjeningskabinet AX til bord-TFT op til 24"

Betjeningskabinettet til bord-TFT-skærm på op til 24" på basis AX, stålplade, med integreret VESA 75/100-holder. Effektiv og avanceret beskyttelse af gængse bord-TFT-skærme på op til 24" i formaterne 16:9/16:10. Høj kapslingsklasse IP 65.



Funktioner

Best.nr.	AX 6321.050
Produktbeskrivelse	Til indbygning af almindelige bord-TFT'er med skærmdiagonal op til 24" i formaterne 16:9/16:10
Materiale	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum Gribelister: Aluminium Afdækningskapper: Plast Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas TFT-holder: Stålplade
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Gribelister: Natureloxeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinet og låge: RAL 7035 Gribelister: Natureloxeret Afdækningskapper: svarende til RAL 7024

Funktioner

Leveringsomfang	Kabinet med låge, med udsparring og forstærkning til montering af bæream Ø 130 mm Observationsvindue Holder til bord-TFT med beslag VESA 75/100 Gribelister og afdækninger på siden Låge bagtil, højrehængslet Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats Tilpasset indvendig udbygningssvinkel med hulsystem
Dimensioner	Bredde: 650 mm Højde: 450 mm Dybde: 155 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Antal låse	2
IK-kode	IK08
Bemærk	Flytning af bæreamstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet Ekstraudstyr: Bæreamstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låseindsats, kan udskiftes med mini-komfortgreb AX, låseindsatser 27 mm, udførelse A
Grundmateriale	Stålplade
Lås	Udførelse lås: Vridere Antal låse: 2 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	15,66 kg
Bruttovægt	15,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres

Funktioner

Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivelse	AX Betjeningskabinet, til bord-TFT op til 24", BHD: 650x450x155 mm, stålplade, gribelister i aluminium

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
