



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6446.030

Indbygningstastatur 19"/4 HE

Stat: 29-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6446.030 - Indbygningstastatur 19"/4 HE med integreret touchpad

Den integrerede touchpad overflødigdgør en ekstra, kapslingskompatibel installation af mus og minimerer dermed kablingsarbejdet.



Funktioner

Best.nr.	SM 6446.030
Produktbeskrivelse	Den integrerede touchpad overflødigdgør en ekstra, kapslingskompatibel installation af mus og minimerer dermed kablingsarbejdet. Tasterne med kort vandring er takket være kantprægninger nemme at finde, betjenes med minimal kraft og giver en god tilbagemelding til fingerspidserne.
Fordele	Særskilt numerisk tastatur giver mulighed for hurtig indtastning af parametre Lukket og afvaskelig overflade Høj mekanisk og kemisk bestandighed efter DIN 42 115
Materiale	Frontplade: Aluminium
Leveringsomfang	USB-tilslutningskabel, længde 1,8 m Pakning Boreskabelon Montagematerialer til flader
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm Højde: 177 mm Dybde: 30 mm
Number keys	2,6 N
Number keys	0,3 mm

Funktioner

Snitflader	1 x USB
Number keys	105
Layout	tysk
Resolution capacitive touchpad	40 pixels/mm
Lifetime	3 mill. aktiveringer
Dimensioner	Gevind: M5 Gevindlængde: 20 mm
Driftstemperatur	-40 °C...90 °C
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 65 (frontside, lukket)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,44 kg
Bruttovægt	1,82 kg
Toldtarifnummer	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	SM Indbygget keyboard 19"/4 U, BHD: 482,6x177x30 mm, Installationsdybde: 23 mm, german, med integreret touchpad

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------