

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6450.020 TFT-monitorer

Stat: 22-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.020 - TFT-monitorer

Indbygningsvariant til flader og betjeningskabinetter.

## Funktioner

Best.nr.	SM 6450.020
Udgave	uden berøringsskærm
Produktbeskrivelse	Indbygningsvariant til flader og betjeningskabinetter.
Fordele	Industriudgave i høj kvalitet Mindre montagearbejde takket være integreret frontramme Kræver ingen ekstra ventilation Meget lav indbygningsdybde (45 mm)
Materiale	Frontramme: Aluminium
Overflade	Pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Pakning Sekskantede møtrikker (til indbygning i flader) VGA-kabel Gevindbolt M5, til montage på bagsiden Touch-varianter fås endvidere med integreret tilslutningskabel og driver-CD-ROM Med refleksfri beskyttelsesglasplade.
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm Højde: 354,8 mm
Snitflader	VGA (D-SUB HD 15-polet) DVI-D
Driftstemperatur	0 °C...50 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C...85 °C
Bemærkning vedr. produktnr.	Mulighed for yderligere udgaver såsom resistiv touchscreen med seriel eller USB-snitflade.
Lysstyrke display	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastforhold	1000 : 1

# Funktioner

Diagonale	17"
Driftstid	50.000 h
On Screen Display (OSD)	Betjeningsknapper på bagsiden
Reading angle left/right	85 °
Opløsning display	1280 x 1024 pixel
Nom. effekt Pel	DC: 20 W
H-sync. (min./maks.)	31,4 - 80 kHz
V-sync. (min./maks.)	60 - 75 Hz
Antal farver	16,7
Opløsning controller	VGA SVGA XGA SXGA
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	6,897 kg
Bruttovægt	7,26 kg
Toldtarifnummer	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Produktbeskrivelse	SM TFT monitor, 17"

## Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring