


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6680.000 Premium-Panel

Stat: 14-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6680.000 - Premium-Panel Rustfrit stål

Kvalitetspanel af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), tåler højtryksrensere



Funktioner

Best.nr.	CP 6680.000
Udgave	med tastaturkabinet
Fordele	Tåler højtryksrensning: Pakningen ligger mellem to flader og bliver ved sammenspænding komprimeret optimalt. Egnet til renrum: Valgfri skruesamling til høje krav på levnedsmiddel- og hygiejneområdet. Indvendigt med plastpropper eller udvendigt med sekskantskruer.
Tekniske data	Keyboard-kabinet passer til indbygningspanel BxH: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 HE)
Materiale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade	Matslebet, kornstørrelse 400
Dimensioner	Bredde: 530 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 66 IP X9
Passer til bærearmslutsning	foroven
Cleanroom class	Luftrenhedsklasse 1 efter DIN EN ISO 14 644-1
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Bemærkning vedr. produktnr.	Leveringstid oplyses på forespørgsel

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	16.62
Bruttovægt	17.5
Toldtarifnummer	94039910
EAN	4028177305663
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505