


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6711.000 CX pultmidterdel

Stat: 11-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6711.000 - CX pultrmidterdel

Fire bredder danner broen for en to- eller tredelt opbygning af CX pultrsystemet.



Funktioner

| | |
|-----------------|---|
| Best.nr. | CX 6711.000 |
| Udgave | Midterdel |
| Materiale | Kabinet: Stålplade 1,5 mm Pultrdæksel: Stålplade 2,0 mm, omløbende pakning af PU-skum |
| Overflade | Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kabinet Låg hængslet bagtil, 2 fikseringsarme med automatisk fiksering. Oplåsning til venstre automatisk, til højre manuelt Åbning til kabelgennemføring i skabsbunden Lås: 3 mm dobbeltkam |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm Dybde: 745 mm |
| Højde fortil | 130 mm |
| Højde bagtil | 200 mm |
| IK-kode | IK10 |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Bemærk | Til lukning af pultmidterdelen kræves en afslutningsplade Ved en 2-delt pultopbygning kræves en pultunderdel og en afslutningsplade til pultmidterdelen Ved en 3-delt pultopbygning kræves en pultunder- og en pultoverdel |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm |
| Antal låse | 2 |
| Udførelse lås | Vridere |
| Låseindsats | 3 mm dobbeltkam |
| Lås | Udførelse lås: Vridere Antal låse: 2 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 25 kg |
| Bruttovægt | 27 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Produktbeskrivelse | CX pultsystem, pultmidterdel, B: 800 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|----------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |