

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6748.000 Standerpult CX

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6748.000 - Standerpult CX

Udelt standerpult til betjening og overvågning, med stor montageplade og høj kapslingsklasse på IP 55 i fire forskellige bredder.



Funktioner

Best.nr.	CX 6748.000
Udgave	Standerpulte
Materiale	Kabinet: Stålplade 1,5 mm Låge og pultlåg: Stålplade 2,0 mm, omløbende PU-skumpakning Montageplade: Stålplade, 2,5 mm
Overflade	Kabinet, låg og låge: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet, lukket bagtil og i siderne Låge eller dobbeltlåge foran, med 3-punkts-lås Montageplade Låg med vriderlåse, hængslet bagtil, 2 fikseringsarme med automatisk fiksering. Oplåsning til venstre automatisk, til højre manuelt. Flangeplade Lås: 3 mm dobbeltkam
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 970 mm Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)	720 mm x 900 mm
Dybde foroven	495 mm
Dybde forneden	400 mm

Funktioner

Antal låger	1
IK-kode	IK10
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grundmateriale	Stålplade
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 970 mm Dybde foroven: 495 mm Dybde forneden: 400 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	58 kg
Bruttovægt	60 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	CX standerpult, BHD: 800x970x400 mm, stålplade

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring