


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.670

Kabinetbeslag, vipbart, påbygning

Stat: 18-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.670 - Kabinetbeslag, vipbart, påbygning

Til montage på IW-bordplader eller andre overflader.



Funktioner

Best.nr.	IW 6902.670
Produktbeskrivelse	Med kabelkanal til beskyttet kabelføring.
Anvendelsesområder	Til montage på: IW brodplade, forberedt, flader, kabinetbeslag/-kobling CP-L formet 120 x 65 mm, beslag/kabinetkobling CP 40 (kan også anvendes som vinklingsadapter +100°/-60° for CP 40) Passende til kabinetter op til 20 kg med bæreamstilslutning: CP 40, CP-L formet 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
Materiale	Stålplade Plastbælg: Plast
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 7024
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Tilt angle note	+100°/-60°, kan indstilles med klemmearm i trin på 7,2° og med vedlagte anslagsskrue begrænses til +100°/-15°.
Tilt angle pitch pattern	7,2 °
OUT_TILT_ANGLE	-60 - 100 °
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,72 kg
Bruttovægt	0,928 kg
Toldtarifnummer	73182900

Funktioner

ECLASS 8.0

27189263