


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7000.620

# Apparathyldede, fast monteret

Stat: 05-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.620 - Apparathyldede, fast monteret til TE

Fastgøres i siden på den forreste og bageste 482,6 mm (19") monteringsramme, belastningsevne: 30 kg.



## Funktioner

Best.nr.	DK 7000.620
Produktbeskrivelse	Apparathylden fastgøres i siden på den forreste og bageste 482,6 mm (19")-monteringsramme til TE.
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montage materialer
Distance between mounting levels	495 mm
Load capacity static	300 N
Bemærk	Kan ikke kombineres med teleskopskinner
Bæreflade	Bredde: 505 mm Dybde: 410 mm
Dimensioner	Bredde: 511 mm Højde: 22 mm Dybde: 413 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,25 kg
Bruttovægt	3,7 kg

# Funktioner

---

Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TE Komponenthylde, BHD: 511x22x413 mm, 30 kg, statisk, afstand mellem niveauer: 495 mm, fastmonteret, til TE, RAL 7035