

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.625

Apparathyld, udtrækkelig

Stat: 21-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.625 - Apparathyldde, udtrækkelig til TE

Komplet sæt bestående af en ventileret apparathyldde, teleskopskinner samt indbygningssæt til direkte montage, mulighed for dybderegulerbar montage, belastningsevne: 50 kg.

Funktioner

Best.nr.	DK 7000.625
Produktbeskrivelse	Til montage mellem to 19"-montageniveauer.
Fordele	Dybdevariabel til tilpasning til 19"-niveaufstand i trin af 25 mm Fuldt udtræk
Materiale	Hylde: Stålplade
Overflade	Hylde: lakeret Indbygningssæt/teleskopskinner: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Apparathyldde, ventileret Teleskopskinner med indbygningssæt
Load capacity static	500 N
Bæreflade	Bredde: 409 mm Dybde: 500 mm
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm Dybde: 500 mm
Niveaufstand	395 - 645 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,577 kg
Bruttovægt	4,777 kg
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Funktioner

Produktbeskrivelse

DK Komponenthylde, BxD: 482,6x500 mm, 50 kg, afstand mellem niveauer: 495 mm, dybdevariabel, til 482.6 mm (19")-hulsystemet, RAL 7035