


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.630

Stikdåseliste i plastkabinnet

Stat: 23-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.630 - Stikdåseliste i plastkabinet

Tilslutningslister 230 volt, uindskrænket anvendelse, også af vinkelstik takket være stikkontakternes placering på langs.



Funktioner

Best.nr.	DK 7000.630
Produktbeskrivelse	Stikdåse 8-dobbelt udtag til Schuko-stik (type F, CEE 7/4). Stikdåsen kan monteres lodret på skabsrammen eller i den bageste 482,6 mm (19")-profil. I 482,6 mm (19")-profilen kræves der mere plads end 2 HE. Udtagene er placeret i en vinkel på 45°, således at også vinklede stik let kan isættes. Tilslutningskablet er udlagt i en klemskakt på stikdåsen. Klemskakten er udstyret med en separat afdækning og har eksterne klemmer til en separat potentialudligning.
Materiale	Plast
Leveringsomfang	Tilslutningskabler Montageskruer 2 stjerneskiver Clipsmøtrikker M6, ledende Møtrikker
Udgave	Uden afbryder
Stikdåser	8 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Længde tilslutningskabel	2 m
Tilslutningskabel (type)	H05VV-F3G1,5 med ledningstyler
Mærkedriftsspænding	230 V AC, 50 Hz

Funktioner

Mærkespænding	230 V AC, 50 Hz
Mærkestrøm (maks.)	16 A
Tilslutningstype (elektrisk)	Ledningstyler
Indbygningsmuligheder	TE 7000, bageste 482,6 mm (19") profil (> 2 HE) TE 7000, lodret i ramme
Farve stikdåsepotte	Sort
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,92 kg
Bruttovægt	1,026 kg
Toldtarifnummer	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK-TS Stikdåse, CEE 7/3 (type F), 8-way, 230 V, 16 A, LHD:

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------