


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.022 CMC III processorenheder

Stat: 23-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.022 - CMC III processorenheder

CMC III Processing Unit 19" Edition er den centrale enhed i overvågningssystemet CMC III. Der kan tilsluttes op til 32/16 eksterne sensorer/CAN-bus-tilslutningsenheder. Enhederne kan sluttes til datanetværket via Ethernet, konfigureres via internettet/USB, sende alarmer gennem en e-mailserver og integreres i virksomhedens netværksadministrationssystem via SNMP.



Funktioner

Best.nr.	DK 7030.022
Udgave	Udgave 19"
Fordele	Høj tilgængelighed takket være redundant strømforsyning. Omkostningsoptimering via optimeret pladsudnyttelse og tilslutningsteknik.
Anvendelsesområder	Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
Funktionsmåder	Central overvågningsenhed til CMC III systemet. Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet Samler måledata og alarmerer netværksadministrationssystemer eller kontrolpulte ved overskridelse af frit indstillelige grænseværdier.
Udgave	Piezo-alarm med akustisk information Tidsfunktion via ur i realtid med NTP
Materiale	Plast Aluminiumprofil, sorteloxeret
Overflade	Front: Glat Kabinet: Struktur

Funktioner

Farve	Kabinet: RAL 7035 Front: RAL 9005
Leveringsomfang	CMC III processorenhed Grundsystem Integreret display Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader
Snitflader Bus-system	RJ 45 CAN-bus
Alarmrelæudgang	Klemme op til 1,5 mm ² (maks. 24 V DC/1 A)
Mobilt website	Til Android og Windows Phone
Netværksgrænseflade	Ethernet-snitflade efter IEEE 802.3 via 10/100BaseT fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ 12
Interface streaming	Axis-netværkskamera med VAPIX® version 3
Antal sensorer (maks.)	16
Bemærk	Ukrypterede protokoller kan deaktiveres for at opnå højere netværkssikkerhed
LED-displays (bagside)	Netværksstatus
LED-displays (forside)	Status

Funktioner

Protokoller	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP med SSL HTTP HTTPS med SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232
-------------	--

Dimensioner	Bredde: 450 mm Højde: 44 mm Dybde: 144 mm
-------------	---

Driftstemperatur	0 °C...45 °C
------------------	--------------

Luftfugtighed (ikke kondenserende)	5...95 %
------------------------------------	----------

Pakkestørrelse	1 stk.
----------------	--------

Nettovægt	2,2 kg
-----------	--------

Bruttovægt	2,452 kg
------------	----------

Toldtarifnummer	85311095
-----------------	----------

ETIM 9	EC002627
--------	----------

ETIM 8	EC002627
--------	----------

ECLASS 8.0	27189253
------------	----------

Produktbeskrivelse	CMC III Processing Unit 19" Edition
--------------------	-------------------------------------

Godkendelser.

Godkendelser.

TÜV-dokumenteret sikkerhed