

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.100 CMC III CAN-Bus-sensor

Stat: 05-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.100 - CMC III CAN-Bus-sensor

Til tilslutning af en CMC-TC-sensor

Funktioner

Best.nr.	DK 7030.100
Udgave	For tilslutning af 5 adgangssensorer (i serie) eller en røgalarm, bevægelsesdetektor, spændingsovervåger 48 V DC eller lækagesensor.
Produktbeskrivelse	CMC III CAN-bus-sensoren gør det muligt at tilslutte bestemte sensorer i CMC-TC-systemet til den aktuelle CMC III. På denne måde kan ældre programmer opgraderes med CMC III Processing Unit/-Compact. Enheden har ud over de to CAN-bus-tilslutninger også en tilslutning til en af CMC-TC-sensorerne. Enheden fungerer således som interface mellem CMC-TC-sensoren og den aktuelle CMC III Processing Unit og tilpasser sensordataene til CAN-bus-protokollen.
Fordele	Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Tekniske data	2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 til CAN-bus-kabel LED-displays (bagside) Optisk (LED) og akustisk (alarm) statusvisning Tidsfunktion via ur i realtid med NTP LDAP(S)/Radius/Active Directory-forbindelse Integreret GbE-grænseflade med webserver til autonom drift uden yderligere komponenter Via netværkssnitfladen i CMC III kan de aktuelle måleværdier kaldes pr. browser, SNMP eller OPC-UA, og indstillinger kan foretages.
Anvendelsesområder	Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
Funktionsmåder	Indstillinger kan foretages via CMC III-processorenheden Statusdisplay via integrerede LED'er Via netværkssnitfladen i CMC III kan de aktuelle måleværdier kaldes pr. browser, SNMP eller OPC-UA, og indstillinger kan foretages. Automatisk alarmering via e-mail, SMS eller SNMP-trap ved overskridelse af en grænseværdi

Funktioner

Materiale	Plast Front: Glat Kabinet: Struktur
Farve	Kabinet: RAL 7035 Front: RAL 9005
Leveringsomfang	Sensor Montageplade Inkl. montagematerialer Montagetilbehør
Input connection	RJ 45 RJ12
Snitflader Bus-system	2 x RJ45 CAN-Bus
Snitflader	RJ 12
Antal deltagere PU compact (maks.)	4
Antal deltagere PU (maks.)	16
Dimensioner	Bredde: 110 mm Højde: 30 mm Dybde: 40 mm
Driftstemperatur	0 °C...55 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	5...95 %
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,12 kg
Bruttovægt	0,18 kg
Toldtarifnummer	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivelse	DK CMC III CAN bus sensor, til tilslutning af CMC-TC sensorer, BHD: 110x30x40 mm, Interfaces: RJ12, 2xRJ45 CAN bus

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring
