


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.200

CMC III CAN-Bus-adgang

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.200 - CMC III CAN-Bus-adgang

Til tilslutning af et håndtag og en læserenhed til overvågning af en låge.

Funktioner

Best.nr.	DK 7030.200
Udgave	Med integreret infrarød adgangssensor. For tilslutning af et håndtag og/eller et CMC III læseapparat.
Produktbeskrivelse	Med CMC III CAN-Bus-adgangen kan elektromagnetiske håndtag og læsesystemer sluttes til CMC III-systemet eller IoT-interfacet. Der kan tilsluttes et håndtag og evt. et CMC III-læsesystem til en CMC III CAN-Bus-adgang. CMC III CAN-Bus-adgangen har en integreret infrarødsensor til statusovervågning af lågen. Det elektromagnetiske håndtag overvåges og styres af CMC III. Med tilslutningen af et læsesystem kan håndtagene frigives via talkoder eller transponderkort. Med et læsesystem kan op til 16 lågehåndtag styres på samme tid.
Fordele	Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder	Overvågning og styring af elektromagnetiske håndtag på skabe inden for IT-, industri- og bygningsautomatikområdet
Funktionsmåder	Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT-interfacet Statusdisplay via integrerede LED'er Via netværkssnitfladen i CMC III eller IoT-interface kan de aktuelle måleværdier kaldes pr. browser, SNMP eller OPC-UA, og indstillinger kan foretages. Automatisk alarmering via e-mail, SMS eller SNMP-trap ved overskridelse af en grænseværdi
Materiale	Plast Front: Glat Kabinet: Struktur
Farve	Kabinet: RAL 7035 Front: RAL 9005

Funktioner

Leveringsomfang	CMC III CAN-Bus-adgang Installations- og betjeningsvejledning Montagematerialer til montage i skab Montageclips til bæreskinnemontage Montagematerialer til flader Montagetilbehør Montagematerialer til montage på skab
Snitflader Bus-system	2 x RJ45 CAN-Bus
Snitflader	RJ 12 fladstik til CMC III læseapparater
Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)	16
Antal deltagere PU compact (maks.)	2
Antal deltagere PU (maks.)	16
Dimensioner	Bredde: 110 mm Højde: 30 mm Dybde: 40 mm
Driftstemperatur	0 °C...55 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	5...95 %
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,2 kg
Bruttovægt	0,212 kg
Toldtarifnummer	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivelse	DK CMC III CAN-Bus-adgang, BHD: 110x30x40 mm, 2 x RJ45 CAN-Bus, RJ12

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring
