

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.262 Låger til VX IT

Stat: 04-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.262 - Låger til VX IT til Automatic Door Opening (ADO)

Glas- og stålpladelåger VX IT, med ventilationsspjæld, som åbner automatisk i alarmtilfælde



Funktioner

Best.nr.	VX 7030.262
Udgave	Ruder: Enkeltlagssikkerhedsglas, tonet Fjederdæmper til klapåbning Magneter til fastholdelse af klapper Klapper er åbnet i strømfri tilstand Glaslåge: 2x enkeltlagssikkerhedsglas, tonet udelt, med ventilationsklapper Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Produktbeskrivelse	Med integrerede ventilationsspjæld til automatisk åbning i tilfælde af alarm eller strømsvigt. Glaslågen til Automatic Door Opening System erstatter standardlågen til VX IT.

Funktioner

Fordele	Fjernstyring af CMC III-system muligt Høj sikkerhed takket være enkeltlags-sikkerhedsglas, tonet Høj stabilitet takket være kombinationen af ventilationsklapper og lågeramme Ventilationsspjældene rager kun 200 mm ud i flugtvejen Kræver ingen tilpasning af låsesystemet Manuel lågeåbning påvirker ikke ventilationsklapperne Automatisk åbning af ventilationsklapper ved strømsvigt
Tekniske data	Åbningshøjde for ventilationsklap udad: 200 mm (i åben tilstand) Frembygningshøjde for mekanik indad: 52,5 mm Lågeanslag: højre (skift fra højre til venstre mulig ved låge i fuld størrelse) Tilslutningskabel fra lågeanslag: 2,5 m
Funktionsmåder	Aktivering via CMC III Door Control Module (DCM) Integrerede vertikale ventilationsspjæld åbner automatisk mekanisk i nødsituationer, og hvis et kølesystem svigter, eller ved udløsning af et slukningsanlæg Afhængigt af rumstørrelse og temperatur bliver rumluften anvendt til nødkøling, eller slukningsgas kan strømme direkte ind i IT-skabene Det er altid ADO-systemets front- og bagsidelåger, der skal anvendes
Materiale	Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil Ruder: Enkeltlagssikkerhedsglas, tonet
Leveringsomfang	Glaslåge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
DC	0,78 A
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 2.000 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20 ved lukkede ventilationsspjæld
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	34 kg
Bruttovægt	35,5 kg
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002510

Funktioner

ECLASS 8.0

27180101

Produktbeskrivelse

VX IT låge i aluminium og glas ADO, BxH 600x2000, 2x enkeltlags-sikkerhedsglas, uden folie