


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.263 Låger til VX IT

Stat: 15-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.263 - Låger til VX IT til Automatic Door Opening (ADO)

Glas- og stålpladelåger VX IT, med ventilationsspjæld, som åbner automatisk i alarmtilfælde



Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Best.nr. | VX 7030.263 |
| Udgave | Ruder: Enkeltlagssikkerhedsglas, tonet Fjederdæmper til klapåbning Magneter til fastholdelse af klapper Klapper er åbnet i strømfri tilstand Glaslåge: 2x enkeltlagssikkerhedsglas, tonet udelt, med ventilationsklapper Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil |
| Produktbeskrivelse | Med integrerede ventilationsspjæld til automatisk åbning i tilfælde af alarm eller strømsvigt. Glaslågen til Automatic Door Opening System erstatter standardlågen til VX IT. |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Fordele | Fjernstyring af CMC III-system muligt Høj sikkerhed takket være enkeltlags-sikkerhedsglas, tonet Høj stabilitet takket være kombinationen af ventilationsklapper og lågeramme Ventilationsspjældene rager kun 200 mm ud i flugtvejen Kræver ingen tilpasning af låsesystemet Manuel lågeåbning påvirker ikke ventilationsklapperne Automatisk åbning af ventilationsklapper ved strømsvigt |
| Tekniske data | Åbningshøjde for ventilationsklap udad: 200 mm (i åben tilstand) Frembygningshøjde for mekanik indad: 52,5 mm Lågeanslag: højre (skift fra højre til venstre mulig ved låge i fuld størrelse) Tilslutningskabel fra lågeanslag: 2,5 m |
| Funktionsmåder | Aktivering via CMC III Door Control Module (DCM) Integrerede vertikale ventilationsspjæld åbner automatisk mekanisk i nødsituationer, og hvis et kølesystem svigter, eller ved udløsning af et slukningsanlæg Afhængigt af rumstørrelse og temperatur bliver rumluften anvendt til nødkøling, eller slukningsgas kan strømme direkte ind i IT-skabene Det er altid ADO-systemets front- og bagsidelåger, der skal anvendes |
| Materiale | Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil Ruder: Enkeltlagssikkerhedsglas, tonet |
| Leveringsomfang | Glaslåge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E |
| DC | 0,78 A |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 20 ved lukkede ventilationsspjæld |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 40 kg |
| Bruttovægt | 42 kg |
| Toldtarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002510 |

Funktioner

ECLASS 8.0

27180101

Produktbeskrivelse

VX IT låge i aluminium og glad ADO, BxH 800x2000, 2x enkeltlags-sikkerhedsglas, uden folie