

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.160 Komplet CAT 6-system

Stat: 26-07-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.160 - Komplet CAT 6-system Til Network Cable Organizer

Det komplette system Network Cable Organizer (NCO) er banebrydende inden for struktureret kabelføring i alle netværksracks fra en dybde på 800 mm. Overskydende kabel – uanset om det er CAT 6 eller LWL – trækkes ganske enkelt tilbage ved hjælp af fjedertræk.



Funktioner

Best.nr.	DK 7044.160
Produktbeskrivelse	Moderne netværksinfrastrukturer skal have den bedste ydeevne og indeholde størst mulig fleksibilitet. Network Cable Organizer (NCO) er en af komponenterne i denne forbindelse. Den robuste 1 HE-montageramme er udstyret med 24 kabelkassetter og revolutionerer den klassisk strukturerede kabling med 8 gange hurtigere montage.
Fordele	Undgå kabelkaos – og hindring af luftcirkulationen i området omkring netværksswitchene Altid den rigtige længde: Overskydende kabel – uanset om det er CAT 6- eller lyslederkabler – trækkes ganske enkelt tilbage ved hjælp af fjedertræk. Hvert kabel er testet 100 % og leveres med den tilhørende målingsprotokol Adgang fra forsiden – derfor ideelt egnet til eftermontering i rack med en mindstedybde på 800 mm
Tekniske data	CAT 6-kabel STP 2 x RJ 45-stik per kabel Afskærmet RJ45-stik med guldbelagte stifter Anvendelig kabellængde per kassette: 1,6 m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% kobber, 250 MHz

Funktioner

Anvendelsesområder	Kan anvendes i alle netværksracks fra en dybde på 800 mm
Funktionsmåder	Fastgørelse foran og bag på 19"-niveau
Materiale	Montageramme: Stålplade Kassetter: Rustfrit stål, plast (POM)
Farve	Montageramme: RAL 9005 Kabel: lilla
Leveringsomfang	Komplet CAT 6-system 24 CAT 6-kassetter Indbygningssæt Inkl. montagematerialer
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Dimensioner	Bredde: 450 mm Højde: 44 mm Dybde: 600 mm
Driftstemperatur	10 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	95 %
Relativ luftfugtighed, (ikke kondenserende)	10 %
Pakkestørrelse	1 stk.
Toldtarifnummer	73269098
EAN	4028177917262
ECLASS 8.0	27189265