


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.720

Apparathyld ½ HE, dybderegulerbar

Stat: 23-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.720 - Apparathyld ½ HE, dybderegulerbar 482,6 mm (19")-hulsystem

Til skabsuafhængig montage mellem det forreste og bageste 482,6 mm (19") niveau, trinløst udtrækkelig i dybden, belastningsevne: 50 kg.

Funktioner

Best.nr.	DK 7063.720
Produktbeskrivelse	Til skabsuafhængig montage mellem det forreste og bageste 482,6 mm (19") niveau. Apparathylden kan trækkes ud trinløst i dybden.
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Belastningsevne	50 kg fladebelastning
Bemærk	Kan ikke kombineres med teleskopskinner
Niveauafstand	600 - 900 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	7.572
Bruttovægt	7.971
Toldtarifnummer	94039910
EAN	4028177401877
E-Number Sweden	E7239732
ECLASS 8.0	27189261