



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7063.850

# Dybderegulerbart indbygningssæt

Stat: 12-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7063.850 - Dybderegulerbart indbygningssæt til 19" apparathylder

Indbygningssæt til apparathylder og skuffer, dybderegulerbare.

## Funktioner

Best.nr.	DK 7063.850
Produktbeskrivelse	Indbygningssættet fastskrues mellem de L-formede profilskiner eller 482,6 mm (19")-montagerammen, afhængig af afstanden mellem de to 482,6 mm (19")-niveauer i dybden.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Niveauafstand	550 - 850 mm
Indbygningsmål	Installation depth for components: 482,6 mm Indbygningsbredde for komponenter: 19"
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	1,852 kg
Bruttovægt	2,052 kg
Toldtarifnummer	83024900
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Indbygningssæt, dybdevariabel, til 482.6 mm (19")-komponenthylde, afstand mellem niveauer: 550-850 mm