


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.883

Glideskinner, 1 HE, dybderegulerbare

Stat: 13-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.883 - Glideskinner, 1 HE, dybderegulerbare til server- og netværksskabe med to 19" montagerammer og TE, L-formede profilskinner

Til TE, 19" montageramme, L-formede profilskinner, udtrækkelige.

Funktioner

Best.nr.	DK 7063.883
Produktbeskrivelse	Glideskinnerne trækkes ud til den nødvendige længde og fastgøres mellem det forreste og bageste montageniveau. Indhængningskroge på bagsiden og skruemontage på forsiden giver mulighed for enkeltmandsmontage. De indbygningskomponenter, der skal integreres, skydes ind hvilende på glideskinnerne og fikseres eventuelt via deres montagehuller til montageniveauet.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Bemærk	Den særligt smalle konstruktion på glideskinnen gør det muligt at anvende den til integrering af de fleste 19" indbygningskomponenter. Takket være dens fastgørelse til det standardiserede montageniveau er den producentuafhængig. Glideskinnen nedsætter indbygningspladsen under glideskinnen en smule, så den underliggende højdeenhed kun kan udnyttes i begrænset omfang.
Bæreevne (statisk)	80 kg
Bæreflade	Bredde: 50 mm
Længde	590: 930 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	3.25
Toldtarifnummer	73269098
EAN	4028177517783

Funktioner

ECLASS 8.0

27189261