

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.890

Dybderegulerbart indbygningssæt

Stat: 09-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.890 - Dybderegulerbart indbygningssæt til 19" apparathylder

Til 19" apparathylder, i forbindelse med L-formede profilskinner eller 19" montagerammer, kan reguleres trinløst til afstandsmålet mellem de to 482,6 mm (19") niveauer.

Funktioner

Best.nr.	DK 7063.890
Produktbeskrivelse	I forbindelse med L-formede profilskinner eller 19" montageramme. Kan reguleres trinløst til afstandsmålet mellem de to 482,6 mm (19") niveauer. Velegnet til alle 482,6 mm (19") apparathylder i 409 mm's bredde.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	1 sæt = 2 indbygningsskinner inkl. montagematerialer
Belastningsevne	100 kg
Længde	706,5: 1.006,5 mm
Pakkestørrelse	1 sæt
Nettovægt	3.008
Bruttovægt	3.208
Toldtarifnummer	83024900
EAN	4028177263260
ECLASS 8.0	27189261