


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7100.120 OCP ORV3-rack

Stat: 07-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7100.120 - OCP ORV3-rack

Rittal OCP ORV3-racket er godkendt af OCP og klar til brug med det samme. Enkle tilpasninger og udvidelser kan tilføjes via vores omfattende tilbehørsprogram. Racket er desuden forberedt til integration af en Direct Liquid Cooling (DLC)-løsning. OCP er et internationalt fællesskab med fokus på at forenkle og optimere It-infrastruktur. Med OCP ORV3-racket kan du øge både effektivitet og effekttæthed markant.



## Funktioner

Best.nr.	IT 7100.120
Udgave	Åbent rammestel med samleskinne Forberedt til kabelindføring i top og bund Kabelføring fortil i fuld højde
Fordele	Forberedt til 21" OCP-komponenter og direkte kontaktering på strømskinnen Hurtig opbygning og service med Click-in-montage af IT og af IT OCP Power-skinnesystemet Komplet kabelstyring i forreste rack i fuld højde Optimeret til High Performance Computing og AI-teknologi med forberedelse til Direct Liquid Cooling-løsninger, der leder varmen bort fra racket Integrerede tunglastruller letter transporten og sikrer nem håndtering i serverrummet
Materiale	Stålplade
Overflade	Grundet, udvendigt pulverlakeret
Farve	RAL 9005

# Funktioner

Leveringsomfang	OCP ORV3-rack OCP-strømskinne til maks. 48 DC/18 kW 2 stivere, formonteret Nivelleringsfødder, formonteret 4 ruller (frit drejende) Rækkeformet tætning Luftstyreplade
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 2.286 mm Dybde: 1.068 mm
Højdeenheder	44 OU
Belastningsevne	14.000 N
Grundmateriale	Stålplade
Nom. effekt	18 kW
Mærkedriftsspænding	48 V DC
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	172 kg
Bruttovægt	200 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	OCP ORV3 Rack, med samleskinne, 44 OU, BHD: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005

## Godkendelser.

Godkendelser.	IEC CB UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring