

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7109.200

Lampe 1 HE

Stat: 22-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7109.200 - Lampe 1 HE

Tilslutningsklar lampe til montage i 482,6 mm (19") niveauet. Lysstofrør 8 W, 230 V, 50 Hz.

Funktioner

Best.nr.	DK 7109.200
Produktbeskrivelse	Tilslutningsklar lampe til montage i 482,6 mm (19")-niveauet. Langhulsmontage giver endvidere mulighed for montage på 25 mm hulsystemet.
Materiale	Aluminium, eloxeret Plast
Leveringsomfang	Lampe 1 HE Lyskilde Tilslutningsledning med Schuko-stik Inkl. montagematerialer
Nom. effekt	8 W
Længde tilslutningskabel	2,5 m
Tilslutningsmuligheder	Integreret tilslutningsledning med Schuko-stik
Lyskilde	Lysstofrør
Afbryder (type)	Integreret, til/fra
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase	500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding	500 V DC/1s
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1.05
Bruttovægt	1.193

Funktioner

Toldtarifnummer	94054990
EAN	4028177305557
ECLASS 8.0	27189241

Godkendelser.

Godkendelser.	TÜV
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring