

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.214 Kabelsprosser, 19"-beslag

Stat: 21-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.214 - Kabelsprosser, 19"-beslag

Til struktureret føring af hele kabelstreng, 19"-beslag, samle kam.



Funktioner

Best.nr.	DK 7111.214
Produktbeskrivelse	Kabelsprosserne kan monteres de forskellige steder i skabet til struktureret føring af hele kabelstreng.
Anvendelsesområder	Til horisontal kabelføring inden for fordelerniveauet. Takket være de åbne montagehuller kan de altid, også efterfølgende, skydes på montageniveauets 19"-hulsystem og fastgøres med de eksisterende indbygningskomponenters montageskruer.
Materiale	Bæreelement: Stålplade Kabelføringssprosser, forbindelsesrækker: Plast UL 94-V0
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Kabelsprosser Samle kamme
Number connection combs	5
Bemærk	Størrelse på enkeltkamrene (HxD) ca. 34 x 100 mm
Højdeenheder	1 HE
Pakkestørrelse	10 stk.
Nettovægt	0,57 kg
Bruttovægt	0,668 kg

Funktioner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	DK Kabelsprosser, 482.6 mm (19")-beslag, 1 U