

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7111.214 Kabelsprosser, 19"-beslag

Stat: 21-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7111.214 - Kabelsprosser, 19"-beslag

Til struktureret føring af hele kabelstreng, 19"-beslag, samle kam.



## Funktioner

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Best.nr.                | DK 7111.214   |
| Produktbeskrivelse      | Kabelsprosserne kan monteres de forskellige steder i skabet til struktureret føring af hele kabelstreng.  |
| Anvendelsesområder      | Til horisontal kabelføring inden for fordelerniveauet. Takket være de åbne montagehuller kan de altid, også efterfølgende, skydes på montageniveauets 19"-hulsystem og fastgøres med de eksisterende indbygningskomponenters montageskruer. |
| Materiale               | Bæreelement: Stålplade<br>Kabelføringssprosser, forbindelsesrækker: Plast UL 94-V0  |
| Farve                   | RAL 9005  |
| Leveringsomfang         | Kabelsprosser<br>Samle kamme  |
| Number connection combs | 5   |
| Bemærk                  | Størrelse på enkeltkamrene (HxD) ca. 34 x 100 mm  |
| Højdeenheder            | 1 HE  |
| Pakkestørrelse          | 10 stk.   |
| Nettovægt               | 0,57 kg   |
| Bruttovægt              | 0,668 kg  |

# Funktioner

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)     | 2,6 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres |
| Toldtarifnummer             | 73269098  |
| ETIM 9                      | EC000322  |
| ECLASS 8.0                  | 27400604  |
| Produktbeskrivelse          | DK Kabelsprosser, 482.6 mm (19")-beslag, 1 U  |