


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7119.140

Apparathyldde 1 HE, fast monteret

Stat: 19-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7119.140 - Apparathyldede 1 HE, fast monteret 482,6 mm (19")-hulssystem

482,6 mm (19")/535 mm (metrisk), den ideelle aflægningsflade til mindre aktive komponenter som f.eks. modemer eller mini-hubs i 19" eller metriske niveauer, belastningsevne: 10 kg.



Funktioner

Best.nr.	DK 7119.140
Udgave	Udgave 19"
Produktbeskrivelse	Den ideelle aflægningsflade til små aktive komponenter som f.eks. modemer eller mini-hubs.
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Belastningsevne	10 kg fladebelastning, statisk
Bemærk	Kan ikke kombineres med teleskopskinner Fri udbygningshøjde inden for HE ca. 35 mm
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm Dybde: 140 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,781 kg
Bruttovægt	0,881 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)

Funktioner

Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Komponenthylde, BHD: 482,6x1 Ux140 mm, 10 kg, statisk, afstand mellem niveauer:, fast monteret, til 482.6 mm (19")-hulsystemet, RAL 7035