

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7145.035

Apparathyldede, 19" udbygning

Stat: 06-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7145.035 - Apparathyldede, 19" udbygning Skabe med L-profilskinner fortil og bagtil

Tilbyder flere indhængningspunkter, således at niveaufstanden for 19" niveauerne er variabel, mulighed for eftermontering på fuldt udtræk med teleskopskinner, belastningsevne: 50 kg.

Funktioner

Best.nr.	DK 7145.035
Produktbeskrivelse	Apparathylderne tilbyder afhængigt af deres dybde flere indhængningspunkter, således at niveaufstanden for de tommebaserede niveauer er variabel inden for bestemte grænser. Enhver apparathyldede monteret på denne måde kan efterfølgende udstyres med teleskopskinner til fuld udtrækning. I så tilfælde skrues teleskopskinnerne på i stedet for afstandsboltene.
Anvendelsesområder	Til montage på to 19"-montageniveauer Til eftermontering af lagerartikler TS
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Distance between mounting levels	348 mm 448 mm 498 mm
Belastningsevne	50 kg fladebelastning
Bemærk	Til TS: Hvis der anvendes L-formede profilskinner i netværksskabe baseret på TS, er adapteren 7827.300 påkrævet Til TS, 19"-hulsystem: Med indbygningssættet, variabelt i dybden 7063.850, er den fleksible indbygning mellem to L-formede profilskinner mulig direkte på 19"-hulsystemet
Dimensioner	Bredde: 409 mm Dybde: 500 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,6 kg

Funktioner

Bruttovægt	2,66 kg
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Komponenthylde, BxD: 409x500 mm, 50 kg, afstand mellem niveauer: variabel, dybdevariabel on 2 482.6 mm (19")-montagerammer, RAL 7035