


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7163.560

Kabelbøjle

Stat: 06-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7163.560 - Kabelbøjle hængslet, med knækbeskytter og hurtigsamling

Med bevægelige kædeled for knækfri kabelføring i midterdelen, kan løsnes i begge sider takket være lynkoblinger.



Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Best.nr. | DK 7163.560 |
| Produktbeskrivelse | Til sikker føring af tilslutningskabler fra apparathylder med teleskopudtræk til aflastningspunktet. Knækfri kabelføring i midterdelen via bevægelige kædeled. Kan løsnes i begge sider takket være lynkoblinger. |
| Materiale | Stålplade, galvaniseret Midterdel: Plast |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Bemærk | Maksimal dybde på apparathyld = skabsdybde – 200 mm |
| Passer til | Dybde: ≤ 600 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,55 kg |
| Bruttovægt | 0,712 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 2,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og er gendeklareres |
| Toldtarifnummer | 73269098 |

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Produktbeskrivelse | DK Kabelbøjle, kink-free, til D: ? 600 mm, Max. dybde komponenthylde = skabsdybde-200 mm |
