


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7163.560

Kabelbøjle

Stat: 15-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7163.560 - Kabelbøjle hængslet, med knækbeskytter og hurtigsamling

Med bevægelige kædeled for knækfri kabelføring i midterdelen, kan løsnes i begge sider takket være lynkoblinger.



Funktioner

Best.nr.	DK 7163.560
Produktbeskrivelse	Til sikker føring af tilslutningskabler fra apparathylder med teleskopudtræk til aflastningspunktet. Knækfri kabelføring i midterdelen via bevægelige kædeled. Kan løsnes i begge sider takket være lynkoblinger.
Materiale	Stålblade, galvaniseret Midterdel: Plast
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Bemærk	Maksimal dybde på apparathyldede = skabsdybde – 200 mm
Passer til	Dybde: ≤ 600 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,55 kg
Bruttovægt	0,712 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og er gendeklareret
Toldtarifnummer	73269098

Funktioner

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	DK Kabelbøjle, kink-free, til D: ? 600 mm, Max. dybde komponenthylde = skabsdybde-200 mm
