


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7163.565 Kabelbøjle

Stat: 17-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7163.565 - Kabelbøjle hængslet, med knækbeskytter og hurtigsamling

Med bevægelige kædeled for knækfri kabelføring i midterdelen, kan løsnes i begge sider takket være lynkoblinger.



Funktioner

Best.nr.	DK 7163.565
Produktbeskrivelse	Til sikker føring af tilslutningskabler fra apparathylder med teleskopudtræk til aflastningspunktet. Knækfri kabelføring i midterdelen via bevægelige kædeled. Kan løsnes i begge sider takket være lynkoblinger.
Materiale	Stålplade, galvaniseret Midterdel: Plast
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Bemærk	Maksimal dybde på apparathyld = skabsdybde – 200 mm
Passer til	Dybde: > 600 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,7 kg
Bruttovægt	0,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og er endegyldig
Toldtarifnummer	73269098

Funktioner

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	DK Kabelbøjle, kink-free, til D: > 600 mm, Max. dybde komponenthylde = skabsdybde-200 mm
