

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7170.535

Lysledersplejseboks med teleskopudtræk

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7170.535 - Lysledersplejseboks med teleskopudtræk aflåselig

Fungerer som holder for splejsekassetter, optimal adgang takket være fuldt teleskopudtræk.

Funktioner

Best.nr.	DK 7170.535
Produktbeskrivelse	482,6 mm (19")-splejseboksen bruges til montage af splejsekassetter og kan indbygges i enhver netværksfordeler med 482,6 mm (19")-holder samt anvendes som lyslederendefslutning eller -fordeler. Det bageste område i splejseboksen er komplet åbent til kabelindføring og er støvtætnet med en gummiklempprofil. Lyslederkablerne kan fastgøres med kabelbindere eller kabelbøjler. To trækaflastningsklemmer samt kabelføringsclipsene til fibermagasinet sikrer en systemkorrekt løsning for enhver lyslederkabelføring.
Fordele	Den optimale adgang til splejsekassetterne og kabelaflastningen muliggøres af teleskopudtrækket Den variable kassetteholder giver mulighed for vrdefast indbygning af alle almindelige splejsekassetter. Sikkerhedslukningen placeret på fronten beskytter mod uberettiget adgang
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Splejseboks Kabelføringsclips Sikkerhedslås Kassetteafdækning Montagetilbehør til patch-panel
Number of splicing cassettes max	2
Bemærk	Leveres uden patch-paneler og splejsekassetter
Indbygningsdybde	363 mm
Højdeenheder	1 HE

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	5,584 kg
Bruttovægt	5,88 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113
Produktbeskrivelse	DK Lysledersplejseboks, 1 U, til D: 363 mm, med teleskopudtræk, aflåselig