

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.200 Stikdåse

Stat: 30-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.200 - Stikdåse til apparatstik

Strømskinner i forskellige udgaver til fastgørelse i rammer, vægfordeler, DK på tværs eller 482,6 mm (19")-niveau.



Funktioner

Best.nr.	DK 7240.200
Produktbeskrivelse	<p>Stikdåserne fås i forskellige landespecifikke varianter med varierende funktionselementer. Særlig vægt lægges der på praktisk og universel montage: Med en vinkel, der kan anbringes i fire positioner, sikres variable monteremuligheder. Således kan f.eks. de 482 mm lange stikdåser enten monteres på en 482,6 mm (19") profilskinne, på 19"-montagerammen eller i bagkantområdet af vægfordelerskabet. Stikdåselister med en længde på mere end 482 mm kan kun monteres på kabinetrammen. Uden ekstra montagetilbehør kan stikdåsen placeres på alle profiler med 25 mm hulmønster. Det gør produktudvælgelsen meget nemmere, sikrer ekstra fleksibilitet og forenkler lagerføringen. Der er også tænkt på kabelføringen af forsyningsledningen; ved montage i 482,6 mm (19")-profil er der tilstrækkelig plads til at føre forsyningsledningen uden knæk mellem stikdåse og profilskinne. Takket være Schuko-udtagenes placering i 45° vinkel er der mulighed for uhindret brug af vinkelstik.</p>
Fordele	<p>Praktisk og universel montage Fleksibilitet sparer lagerføring I 482,6 mm (19") profilet er der tilstrækkelig plads til at føre forsyningsledningen uden knæk mellem stikdåse og profilskinne</p>

Funktioner

Materiale	Aluminiumprofil, natureloxeret Stikdåseindsatse: Polykarbonat
Leveringsomfang	Stikdåse 2 montagevinkler Inkl. montagematerialer
Udgave	Uden afbryder
Stikdåser	12 x Apparatstik C13
Dimensioner	Højde: 44 mm Dybde: 44 mm Længde: 482,6 mm
Længde tilslutningskabel	2 m
Tilslutningskabel (type)	H05VV-F3G1,5
Montagemål	452,5 mm
Tolerance montagemål	25 mm
Mærkedriftsspænding	250 V AC, 50 Hz
Mærkespænding	250 V AC, 50 Hz
Mærkestrøm (maks.)	16 A
Tilslutningstype (elektrisk)	Ledningstyler
Indbygningsmuligheder	Komponenter med 25 mm hulmønster IT vægfordelerskab, bagtil, på tværs (hvis det er bredt nok) Skabsramme 482,6 mm (19") niveau
Bemærk	En laststrømsreserve til forebyggelse af fejludløsninger som følge af indkoblingsstrømspidser tilrådes afhængigt af anvendelsesformålet Variabel montageafstand i trin på 25 mm, her er angivet afstanden fra hulcenter til hulcenter på montagevinklen
Normer	EN 60320-2-2
Farve stikdåsepote	grå
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,8 kg

Funktioner

Bruttovægt	0,864 kg
Toldtarifnummer	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK Stikdåse, 10 A IEC 320 connector C13, 12-way, 250 V, 16 A, LHD: 482,6x44x44 mm, Uden afbryder

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------