


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.210 Stikdåse

Stat: 23-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.210 - Stikdåse i aluminiumkanal

Stikdåser i aluminiumkanal, fås i forskellige længder med varierende funktionselementer, variable montagemuligheder.



Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Best.nr. | DK 7240.210 |
| Udgave | Uden afbryder |
| Produktbeskrivelse | <p>Stikdåserne fås i forskellige landespecifikke varianter med varierende funktionselementer. Særlig vægt lægges der på praktisk og universel montage: Med en vinkel, der kan anbringes i fire positioner, sikres variable montagemuligheder. Således kan f.eks. de 482 mm lange stikdåser enten monteres på en 482,6 mm (19"-) profilskinne, på 19"-montagerammen eller i bagkantområdet af vægfordelerskabet. Stikdåselister med en længde på mere end 482 mm kan kun monteres på kabinetrammen. Uden ekstra montageudrustning kan stikdåsen placeres på alle profiler med 25 mm hulmønster. Det gør produktudvælgelsen meget nemmere, sikrer ekstra fleksibilitet og forenkler lagerføringen. Der er også tænkt på kabelføringen af forsyningsledningen; ved montage i 482,6 mm (19")-profil er der tilstrækkelig plads til at føre forsyningsledningen uden knæk mellem stikdåse og profilskinne. Takket være Schuko-udtagenes placering i 45° vinkel er der mulighed for uhindret brug af vinkelstik.</p> |
| Materiale | Aluminiumprofil, natureloxeret Stikdåseindsatse: Polykarbonat |

Funktioner

| | |
|------------------------------|--|
| Leveringsomfang | Stikdåse 2 montagevinkler Inkl. montagematerialer Inkl. tilslutningskabel, uden stik, 2 m, H05VV-F3G1,5 |
| Udgave | Uden afbryder |
| Stikdåser | 7 x D, Schuko (type F, CEE 7/3) |
| Dimensioner | Højde: 44 mm Dybde: 44 mm Længde: 482,6 mm |
| Længde tilslutningskabel | 2 m |
| Tilslutningskabel (type) | H05VV-F3G1,5 |
| Montagemål | 452,5 mm |
| Tolerance montagemål | 25 mm |
| Mærkedriftsspænding | 250 V AC, 50 Hz |
| Mærkespænding | 250 V AC, 50 Hz |
| Mærkestrøm (maks.) | 16 A |
| Tilslutningstype (elektrisk) | Ledningstyler |
| Indbygningsmuligheder | Komponenter med 25 mm hulmønster Skabsramme IT vægfordelerskab, bagtil, på tværs (hvis det er bredt nok) 482,6 mm (19") niveau |
| Bemærk | En laststrømsreserve til forebyggelse af fejludløsninger som følge af indkoblingsstrømspidser tilrådes afhængigt af anvendelsesformålet Variabel montageafstand i trin på 25 mm, her er angivet afstanden fra hulcenter til hulcenter på montagevinklen |
| Normer | DIN 49 440-1 |
| Farve stikdåsepotte | grå |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,78 kg |
| Bruttovægt | 0,9 kg |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Produktbeskrivelse | DK Stikdåse, CEE 7/3 (type F), 7-way, 250 V, 16 A, LHD: 482,6x44x44 mm, Uden afbryder |

Godkendelser.

| | |
|---------------|----------------------------|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
|---------------|----------------------------|