

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.305

Stikdåse

Stat: 20-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.305 - Stikdåse med amperemeter

Til måling af strømforbrug af de tilsluttede forbrugere, stikkonfigurationer: "Schuko", variable montagemuligheder.

Funktioner

Best.nr.	DK 7240.305
Produktbeskrivelse	Stikdåser med amperemeter måler strømforbruget for de tilsluttede forbrugere. Den 482,6 mm (19") lange stikdåse kan enten monteres på 19"-montagerammen, på skabsrammen eller i bagkantområdet af vægfordelerskabet. Indbygningsvinklen kan monteres i fire forskellige positioner og sikrer en variabel montage. Uden ekstra montagetilbehør kan stikdåsen placeres på alle profiler med 25 mm hulmønster.
Materiale	Aluminiumprofil, natureloxeret Stikdåseindsatse: Polykarbonat
Leveringsomfang	Stikdåse To indbygningsvinkler Montagematerialer Med 3 m tilslutningskabel (ledningstyler)
Udgave	Med amperemeter
Stikdåser	8 x Apparatstik C13
Dimensioner	Højde: 45 mm Dybde: 50 mm Længde: 482,6 mm
Længde tilslutningskabel	3 m
Montagemål	464,1 mm
Mærkedriftsspænding	250 V AC, 50 Hz
Mærkespænding	230 V AC, 50 Hz
Mærkestrøm (maks.)	10 A

Funktioner

Indbygningsmuligheder	Komponenter med 25 mm hulmønster Skabsramme IT vægfordelerskab, bagtil, på tværs (hvis det er bredt nok) 482,6 mm (19") niveau
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1.1
Bruttovægt	1.14
Toldtarifnummer	85366990
EAN	4028177558151
ECLASS 8.0	27142604