



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.310 Stikdåse

Stat: 05-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.310 - Stikdåse i aluminiumkanal

Stikdåser i aluminiumkanal, fås i forskellige længder med varierende funktionselementer, variable montagemuligheder.



Funktioner

Best.nr.	DK 7240.310
Udgave	Uden afbryder
Produktbeskrivelse	<p>Stikdåserne fås i forskellige landespecifikke varianter med varierende funktionselementer. Særlig vægt lægges der på praktisk og universel montage: Med en vinkel, der kan anbringes i fire positioner, sikres variable montagemuligheder. Således kan f.eks. de 482 mm lange stikdåser enten monteres på en 482,6 mm (19"-) profilskinne, på 19"-montagerammen eller i bagkantområdet af vægfordelerskabet. Stikdåselister med en længde på mere end 482 mm kan kun monteres på kabinetrammen. Uden ekstra montageudrustning kan stikdåsen placeres på alle profiler med 25 mm hulmønster. Det gør produktudvælgelsen meget nemmere, sikrer ekstra fleksibilitet og forenkler lagerføringen. Der er også tænkt på kabelføringen af forsyningsledningen; ved montage i 482,6 mm (19"-)profil er der tilstrækkelig plads til at føre forsyningsledningen uden knæk mellem stikdåse og profilskinne. Takket være Schuko-udtagenes placering i 45° vinkel er der mulighed for uhindret brug af vinkelstik.</p>
Materiale	Aluminiumprofil, natureloxeret Stikdåseindsatse: Polykarbonat

Funktioner

Leveringsomfang	Stikdåse 2 montagevinkler Inkl. montagematerialer Inkl. tilslutningskabel, uden stik, 2 m, H05VV-F3G1,5
Udgave	Uden afbryder
Stikdåser	12 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Dimensioner	Højde: 44 mm Dybde: 44 mm Længde: 658,6 mm
Længde tilslutningskabel	2 m
Tilslutningskabel (type)	H05VV-F3G1,5
Montagemål	628,5 mm
Tolerance montagemål	25 mm
Mærkedriftsspænding	250 V AC, 50 Hz
Mærkespænding	250 V AC, 50 Hz
Mærkestrøm (maks.)	16 A
Tilslutningstype (elektrisk)	Ledningstyler
Indbygningsmuligheder	Komponenter med 25 mm hulmønster Skabsramme
Bemærk	En laststrømsreserve til forebyggelse af fejludløsninger som følge af indkoblingsstrømspidser tilrådes afhængigt af anvendelsesformålet Variabel montageafstand i trin på 25 mm, her er angivet afstanden fra hulcenter til hulcenter på montagevinklen
Normer	DIN 49 440-1
Farve stikdåsepotte	grå
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1 kg
Bruttovægt	1,2 kg
Toldtarifnummer	85366990

Funktioner

ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK Stikdåse, CEE 7/3 (type F), 12-way, 250 V, 16 A, LHD: 658,6x44x44 mm, Uden afbryder

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------