


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7241.005

**Lysledersplejseboks,
dybderegulerbar**

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7241.005 - Lysledersplejseboks, dybderegulerbar

Fungerer som holder for splejsekassetter.



Funktioner

Best.nr.	DK 7241.005
Produktbeskrivelse	Den 482,6 mm (19")-splejseboks bruges til montage af splejsekassetter og kan indbygges i enhver netværksfordeler med 482,6 mm (19")-holder, samt anvendes som lyslederendeflutning eller -fordeler. Den variable kassetteholder giver mulighed for vridefast indbygning af alle almindelige splejsekassetter. Det bageste område i splejseboksen er komplet åbent til kabelindføring og er støvtætnet med en gummiklempprofil. Lyslederkabler kan fastgøres med kabelbindere eller kabelbøjler. Splejseboksen kan trinløst reguleres op til 100 mm i dybden inden for 482,6 mm (19")-flangerne. Desuden kan splejseboksen helt tages ud af 482,6 mm (19")-flangerne. To trækaflastningsklemmer samt kabelføringsclips til fibermagasinet sikrer en systemkorrekt løsning for enhver lyslederkabelføring.
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Splejseboks Kabelføringsclips Kassetteafdækning Montagetilbehør til patch-panel
Number of splicing cassettes max	2
Bemærk	Leveres uden patch-paneler og splejsekassetter
Indbygningsdybde	302 mm

Funktioner

Højdeenheder	1 HE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,155 kg
Bruttovægt	3,355 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113
Produktbeskrivelse	DK Lysledersplejseboks, 1 U, til D: 302 mm, uden udtræk, dybdevariabel