


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7242.005

Lysledersplejseboks, dybderegulerbar

Stat: 11-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7242.005 - Lysledersplejseboks, dybderegulerbar

Fungerer som holder for splejsekassetter.



Funktioner

Best.nr.	DK 7242.005
Produktbeskrivelse	Den 482,6 mm (19")-splejseboks bruges til montage af splejsekassetter og kan indbygges i enhver netværksfordeler med 482,6 mm (19")-holder, samt anvendes som lyslederendaftslutning eller -fordeler. Den variable kassetteholder giver mulighed for vridefast indbygning af alle almindelige splejsekassetter. Det bageste område i splejseboksen er komplet åbent til kabelindføring og er støvtætnet med en gummiklemprofil. Lyslederkabler kan fastgøres med kabelbindere eller kabelbøjler. Splejseboksen kan trinkløst reguleres op til 100 mm i dybden inden for 482,6 mm (19")-flangerne. Desuden kan splejseboksen helt tages ud af 482,6 mm (19")-flangerne. To trækaflastningsklemmer samt kabelføringsclips til fibermagasinet sikrer en systemkorrekt løsning for enhver lyslederkabelføring.
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Splejseboks Kabelføringsclips Kassetteafdækning Montagetilbehør til patch-panel
Number of splicing cassettes max	4
Bemærk	Leveres uden patch-paneler og splejsekassetter
Indbygningsdybde	302 mm

Funktioner

Højdeenheder	2 HE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3.926
Bruttovægt	4.126
Toldtarifnummer	94032080
EAN	4028177167117
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113