


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7246.400 Adapter, 3 HE

Stat: 13-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7246.400 - Adapter, 3 HE Dybdeforskydning 100 mm

Dens formål er at bagudforskyde 482,6 mm (19") montagen af indbygningskomponenterne i kabinetter med en 19" indbygningsposition i forreste stilling, som f.eks. i server- eller elektronikskabe.



## Funktioner

Best.nr.	DK 7246.400
Produktbeskrivelse	Adapterens formål er at bagudforskyde indbygningskomponenter på 482,6 mm (19") montageniveauer i kabinetter med en 19"-indbygningsposition i forreste stilling, som f.eks. i server- eller elektronikskabe. På den måde kan der opnås plads nok foran indbygningskomponenterne til at integrere patchpaneler eller relæer, samtidig med at skabets dybde udnyttes optimalt.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Højdeenheder	3 HE
Indbygningsmål	Installation depth for components: 482,6 mm Indbygningsbredde for komponenter: 19"
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	0,34 kg
Bruttovægt	0,37 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)

# Funktioner

Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	DK Adapter 482,6 mm (19"), 3 U, Dybdeforskydning 100 mm